


▶▶▶ DCV / スワバブル




ダブルチェックバルブ
Value DCV シリーズ

ダブルチェックバルブ DCV シリーズは、二重に配置されたチェック弁によって液体を外気に曝すことなく移送するシステムです。各接続ポートはルアー・フィッティング用ターミネーションが標準となっています。



ダブル・チェック・バルブ

品番	吸引ポート	供給ポート	吐出ポート	本体材質
 DCV114-001	ルアー：フィメール	外径 5/32"(4.0mm) チューブ・ポケット	ルアー：メール・スリップ	本体：ポリカーボネート ダイアフラム：シリコーン
 DCV115-001	ルアー：フィメール	外径 5/32"(4.0mm) チューブ・ポケット	ルアー：メール	本体：ポリカーボネート ダイアフラム：シリコーン
 DCV118-001	ルアー：フィメール	ルアー：フィメール・スリップ	ルアー：メール・スリップ	本体：ポリカーボネート ダイアフラム：シリコーン
 DCV125-001	ルアー：フィメール	ルアー：フィメール・スリップ	ルアー：メール	本体：ポリカーボネート ダイアフラム：シリコーン



注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。



ルアー用シャット・オフ・バルブ
スワバブル・バルブ
ルアー・フィッティングと併せて使用することで簡易的なシャット・オフ・バルブとしての役割をはたす超小型バルブです。シリコーン製のバルブは、非接続時の混入リスクを軽減するためノーマル・クローズが標準となっています。また、ガンマ線や EtO による殺菌にも可能です。

スワバブル・バルブ

品番	ターミネーション	本体材質
 NVFMLLPC NVFMLLCP	ルアー：フィメール→メール ルアー：フィメール→メール	ポリカーボネート ポリエステル
 NVFY401PC NVFY401CP NVFY36PC	4.01mm チューブ・ポケット 4.01mm チューブ・ポケット 3.6mm チューブ・ポケット	ルアー：フィメール ルアー：フィメール ルアー：フィメール
 NVFMLPC	ルアー：フィメール→メール・スリップ	ポリカーボネート
 NVFBGPC	バッグ・アクセス・ポート→ルアー：フィメール	ポリカーボネート
 NVFBV60PC NVFBV66PC	Break Off 6.0mm Port →ルアー：フィメール Break Off 6.6mm Port →ルアー：フィメール	ポリカーボネート ポリカーボネート
 NVF20PC NVF25PC NVF28PC NVF37PC NVF41PC	2.0mm チューブ・ポケット→ルアー：フィメール 2.5mm チューブ・ポケット→ルアー：フィメール 2.8mm チューブ・ポケット→ルアー：フィメール 3.7mm チューブ・ポケット→ルアー：フィメール 4.1mm チューブ・ポケット→ルアー：フィメール	ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート ポリカーボネート
 NVF13VPC	13mm 口径試薬ボトル・キャップ→ルアー：フィメール	ポリカーボネート
 NVF20VPC	20mm 口径試薬ボトル・キャップ→ルアー：フィメール	ポリカーボネート
 NVFTPC	4.1mm チューブ・ポケット ルアー：フィメール	ポリカーボネート
 NVFSCMLLPC	ルアー：フィメール ルアー：メール	ポリカーボネート